



Alvium GM2

Alvium GM2-812 UV

Alvium GM2-812 UV innovative GMSL2 camera with Sony IMX487 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

일반

모델	Alvium GM2-812 UV
제품 시리즈	Alvium GM2
상태	Available

센서

센서 유형	Area scan
크로마	Mono
스펙트럼	UV
스펙트럼 범위	200 nm to 1000 nm
해상도	2,848 × 2,848 (8.10 MP)
센서 모델	Sony IMX487
센서 아키텍처 (소재)	CMOS
셔터 유형	Global Shutter
센서 크기	12.75 mm ø (Type 2/3)
픽셀 크기	2.74 µm × 2.74 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도	12-bit
모노크롬 픽셀 형식	Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p, RAW8, RAW10, RAW12, GREY, Y10, Y12

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도	Mainly depends on hardware and register settings.
-----------	---

I/O 및 전원

비절연 라인	2 programmable GPIOs
I/O 커넥터	Coax, STP
전원 공급 장치	5 VDC over MIPI CSI-2
전력 소비	Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

작동 조건

작동 온도 (하우징)	-20 °C to 65 °C ((housing))
-------------	-----------------------------

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm)	41 × 29 × 29
렌즈 마운트	C-Mount, CS-Mount
무게	70 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM)	256 KByte
비휘발성 메모리 (플래시)	1024 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스	GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes
-----------	---

Quantum Efficiency



Technical Drawing

