



Alvium GM2

Alvium GM2-319

Alvium GM2-319 innovative GMSL2 camera with Sony IMX265 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

일반

모델	Alvium GM2-319
제품 시리즈	Alvium GM2
상태	Available

센서

센서 유형	Area scan
크로마	Mono or Color
스펙트럼	Visible
스펙트럼 범위	300 nm to 1100 nm
해상도	2,064 × 1,544 (3.20 MP)
센서 모델	Sony IMX265
센서 아키텍처 (소재)	CMOS
셔터 유형	Global Shutter
센서 크기	9 mm ø (Type 1/1.8)
픽셀 크기	3.45 µm × 3.45 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도	12-bit
모노크롬 픽셀 형식	Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p, RAW8, RAW10, RAW12, GREY, Y10, Y12
YUV 픽셀 형식	YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit, UYVY
RGB 픽셀 형식	RGB8 (default), BGR8, RGB888 (default), RGB3
베이어 픽셀 형식	BayerGR8, BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p

이미징 성능

양자 효율 @ 529 nm

64 %

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도

Mainly depends on hardware and register settings.

I/O 및 전원

비절연 라인

2 programmable GPIOs

I/O 커넥터

Coax, STP

전원 공급 장치

5 VDC over MIPI CSI-2

전력 소비

Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

작동 조건

작동 온도 (하우징)

-20 °C to 65 °C ((housing))

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm)

41 × 29 × 29

렌즈 마운트

C-Mount, CS-Mount, S-Mount

무게

70 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM)

256 KByte

비휘발성 메모리 (플래시)


1024 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스

GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Quantum Efficiency



Technical Drawing

