



EoSens CoaXPress-6

EoSens4.0MCX6-CM

일반

모델	EoSens4.0MCX6-CM
제품 코드	F006019
제품 시리즈	EoSens CoaXPress-6
상태	Discontinued

센서

센서 유형	Area scan
크로마	Mono
스펙트럼	Visible
스펙트럼 범위	400 nm to 1000 nm
해상도	2,336 × 1,728 (4.00 MP)
센서 모델	Alexima AM41
센서 아키텍처 (소재)	cmos
셔터 유형	Global shutter (GS)
센서 크기	16.35 × 12.1 mm (20.34 mm, Type 4/3)
픽셀 크기	7.00 μm × 7.00 μm

픽셀 형식

센서 비트 심도	8-bit, 10-bit
모노크롬 픽셀 형식	mono8, mono10

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도	563 fps
최대 프레임 속도 ROI 모드	2336 x 1920 563 fps, 1920 x 1080 900 fps, 1024 x 768 1264 fps, 640 x 480 2020 fps, 128 x 128 7492 fps, x 225000 fps,
노출 시간	1 μs to 1 s

타이밍 및 게인

게인	0.0 dB to 20.0 dB
----	-------------------

I/O 및 전원

비절연 라인	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
특정 비절연 라인	0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
광절연 라인	0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 커넥터	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
전원 공급 장치	12 to 24VDC, Power over CoaXPress
전력 소비	External: 10 W (typical)

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm)	60 × 80 × 80
IP 등급	IP30
렌즈 마운트	C-Mount
무게	500 g

인터페이스

디지털 인터페이스	cxp-6 with 4 connections
인터페이스 커넥터	(Din1.0/2.3)
비전 표준	CoaXPress 1.0


FW 기능 - 이미지 제어

노출 모드	external
게인 모드	analog
화이트 밸런스 모드	true
이미지 제어 기능	roi, mirror-image





FW 기능 - 카메라 제어




트리거 모드/동기화	external, trigger-over-cxp
------------	----------------------------

Quantum Efficiency




Technical Drawing





I/O pin assignment

	Pin	Signal	Pin	Signal
	1 + 12	GND	6	IN0
	2 + 11	VCC (12 - 24 V)	7	IO _{GND}
	3	IO _{GND}	8	OUT1
	4	OUT0	9	IO _{GND}
	5	IO _{GND}	10	IN1