



Prosilica GT

Prosilica GT 1930L

Prosilica GT1930L is a 2.35 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates the high quality Sony IMX174 Exmor CMOS sensor with Pregius global shutter technology providing excellent monochrome and color image quality.

일반

모델	Prosilica GT 1930L
제품 시리즈	Prosilica GT
상태	Available

센서

센서 유형	Area scan
크로마	Mono or Color
스펙트럼	Visible
해상도	1,936 × 1,216 (2.40 MP)
센서 모델	Sony IMX174
센서 아키텍처 (소재)	CMOS
셔터 유형	Global Shutter
센서 크기	13.4 mm ø (Type 1/1.2)
픽셀 크기	5.86 µm × 5.86 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도	12-bit
모노크롬 픽셀 형식	Mono8, Mono12Packed, Mono12
YUV 픽셀 형식	YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB 픽셀 형식	RGB8Packed, BGR8Packed
베이어 픽셀 형식	BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed

이미징 성능

양자 효율 @ 529 nm	69 %
----------------	------

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도	50 fps
-----------	--------

I/O 및 전원

비절연 라인	1 input, 2 outputs
특정 비절연 라인	1
광절연 라인	1 input, 2 outputs
전원 공급 장치	7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
전력 소비	3.24 W at 12 VDC; 3.88 W PoE

작동 조건

작동 온도 (하우징)	-30 °C to 70 °C (housing (without condensation))
-------------	--

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm)	96 × 66 × 53
무게	372 g


온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM)	128 MByte
비휘발성 메모리 (플래시)	1024 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스	IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
-----------	---

Quantum Efficiency



Technical Drawing

