

FXO 25GigE

fxo425C25GE



일반

모델	fxo425C25GE
제품 코드	F002297
제품 시리즈	FXO 25GigE
상태	Available

센서

센서 유형	Area scan
크로마	Color
스펙트럼	Visible
스펙트럼 범위	400 nm to 1000 nm
해상도	1,600 × 1,104 (1.80 MP)
센서 모델	Sony IMX425
센서 아키텍처 (소재)	cmos
셔터 유형	global-shutter
센서 크기	14.4 × 9.94 mm (17.5 mm, 17.6mm (Type 1.1))
픽셀 크기	9.00 μm × 9.00 μm

픽셀 형식

RGB 픽셀 형식	bayer12, bayer8
-----------	-----------------

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도	671 fps
노출 시간	6 μs to 60 s
게인	0.0 dB to 48.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
특정 비절연 라인	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
광절연 라인	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
전원 공급 장치	10 to 25VDC
전력 소비	External: 17 W (typical)

작동 조건

작동 온도 (하우징)	-10 °C to 60 °C
-------------	-----------------

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm)	100 × 50 × 50
필터/보호 유리	IR-Cut 680
IP 등급	IP30
렌즈 마운트	C-Mount
무게	320 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM)	4032 MByte
비휘발성 메모리 (플래시)	128 MByte


인터페이스

디지털 인터페이스	25gige
인터페이스 커넥터	(SFP28)


FW 기능 - 이미지 제어

화이트 밸런스 모드	auto, manual
------------	--------------

Quantum Efficiency



I/O pin assignment

	1	VIN - (GND)	7	OUT 1 (open drain)
	2	VIN + (10 V to 25 V DC)	8	OUT 2 (open drain)
	3	IN 4 (RXD RS232)	9	IN 3 + (opto In +)
	4	OUT 4 (TXD RS232)	10	IN 3 - (opto In -)
	5	IN 1 (0-24V)	11	OUT 3 (open drain)
	6	IN 2 (0-24V)	12	OUT 0 (open drain)