



HR 100GigE

hr929C100GE

Preliminary product information. Features and technical specifications are subject to change without notice.

일반

모델	hr929C100GE
제품 코드	F004279
제품 시리즈	HR 100GigE
상태	Coming soon

센서

센서 유형	Area scan
크로마	Color
스펙트럼	Visible
스펙트럼 범위	400 nm to 1000 nm
해상도	8,200 × 6,152 (50.40 MP)
센서 모델	Sony IMX929
센서 아키텍처 (소재)	cmos
셔터 유형	Global shutter (GS)
센서 크기	22.47 × 16.86 mm (28.09 mm, Type 1.8)
픽셀 크기	2.74 μm × 2.74 μm

픽셀 형식

센서 비트 심도	8-bit, 10-bit, 12-bit
RGB 픽셀 형식	bayer8, bayer10, bayer12

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도	225 fps
노출 시간	8 μs to 60 s

타이밍 및 게인

게인	0.0 dB to 48.0 dB
----	-------------------

I/O 및 전원

비절연 라인	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 2 x Open drain output,
특정 비절연 라인	0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 1 x RS422 input, 1 x RS422 output,
광절연 라인	0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 커넥터	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
전원 공급 장치	24 to 25VDC
전력 소비	External: 30 W (typical)

작동 조건

작동 온도 (하우징)	-10 °C to 60 °C
-------------	-----------------

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm)	93 × 62 × 62
필터/보호 유리	IR-Cut 680
IP 등급	IP30
렌즈 마운트	M58x0.75
무게	550 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM)	4032 MByte
비휘발성 메모리 (플래시)	32768 MByte

인터페이스

디지털 인터페이스	100gige
인터페이스 커넥터	(QSFP28)
비전 표준	GigE Vision 3.0

FW 기능 - 이미지 제어

노출 모드	manual, auto, external
게인 모드	auto, manual

FW 기능 - 이미지 제어

화이트 밸런스 모드

auto, manual

이미지 제어 기능


roi, lut, color-transformation, mirror-image

FW 기능 - 카메라 제어

카메라 제어 기능

PTP, RDMA support, User Sets, PWM(4), Sequencer,

I/O pin assignment

 Hirose 12 Pin	1	V In- (GND)
	2	V In+ (24 V DC)
	3	In 4 (RxD RS232)
	4	Out 4 (TxD RS232)
	5	In 1 (0 ... 24 V)
	6	In 2 (0 ... 24 V)
	7	Out 1 (open drain)
	8	Out 2 (open drain)
	9	In 3+ (opto In+)
	10	In 3- (opto In-)
	11	Out 3 (open drain)
	12	Out 0 (open drain)