



HR CoaXPress

hr25MCX

일반

모델	hr25MCX
제품 코드	F004053
제품 시리즈	HR CoaXPress
상태	Available

센서

센서 유형	Area scan
크로마	Mono
스펙트럼	Visible
스펙트럼 범위	400 nm to 1000 nm
해상도	5,120 × 5,120 (25.00 MP)
센서 모델	ON Semi PYTHON 25K
센서 아키텍처 (소재)	cmos
셔터 유형	Global shutter (GS)
센서 크기	23.04 × 23.04 mm (32.58 mm, 32.58mm (APS-H))
픽셀 크기	4.50 μ m × 4.50 μ m

픽셀 형식

센서 비트 심도	8-bit, 10-bit
모노크롬 픽셀 형식	mono8, mono10

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도	81 fps
노출 시간	35 μ s to 60 s
게인	0.0 dB to 18.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
특정 비절연 라인	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
광절연 라인	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
전원 공급 장치	10 to 25VDC, Power over CoaXPress
전력 소비	External: 15 W (typical)

작동 조건

작동 온도 (하우징)	-10 °C to 60 °C
-------------	-----------------

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm)	56 × 70 × 70
IP 등급	IP30
렌즈 마운트	M58x0.75
무게	420 g

온보드 메모리 및 FPGA

비휘발성 메모리 (플래시)	160 MByte
----------------	-----------

인터페이스

디지털 인터페이스	cxp-6 with 4 connections
인터페이스 커넥터	(Din1.0/2.3)


FW 기능 - 이미지 제어

노출 모드	manual, auto, external
게인 모드	auto, manual
이미지 제어 기능	lut, mirror-image, shading-correction, ffc

FW 기능 - 카메라 제어


트리거 모드/동기화	internal, software, external
카메라 제어 기능	PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

Quantum Efficiency




Technical Drawing


front view




back view




cross section




right view




top view




bottom view



3D view



I/O pin assignment

Hirose 12 Pin 	1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
	2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
	3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
	4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
	5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
	6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)