



Alvium C

Alvium 1500 C-501 NIR

Alvium 1500 C-501 NIR innovative MIPI CSI-2 camera with ON Semi AR0522 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

常规

型号	Alvium 1500 C-501 NIR
产品系列	Alvium C
状态	Available

传感器

传感器类型	Area scan
色度	Color, Mono
光谱	Visible NIR
光谱范围	300 nm to 1100 nm
分辨率	2,592 × 1,944 (5.00 MP)
传感器型号	ON Semi AR0522
传感器架构 (材料)	cmos
快门类型	Rolling shutter (RS)
传感器尺寸	5.7 × 4.3 mm (7.1 mm, Type 1/2.5)
像素尺寸	2.20 μm × 2.20 μm

像素格式

传感器位深度	10-bit
单色像素格式	GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV像素格式	UYVY, YUV422 8-bit
RGB像素格式	RGB3, RGB888 (default)

成像性能

量子效率 @ 529 nm	84 %
---------------	------

时序与增益

最大帧率	68 fps
曝光时间	8 μ s to 480.00 ms
增益	0.0 dB to 24.1 dB

I/O与电源

非电气隔离IO	2 programmable GPIOs
电源供应	5 VDC over MIPI CSI-2
功耗	Typical: 1.9 W

工作条件

工作温度（外壳）	-20 °C to 65 °C ((housing))
----------	-----------------------------

机械特性

机身尺寸（L x W x H mm）	26 × 29 × 29
镜头接口	C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量	40 g


板载内存与FPGA

图像缓存（RAM）	256 KByte
非易失性存储器（闪存）	1024 KByte

接口

数字接口	MIPI CSI-2, up to 4 lanes
------	---------------------------

Quantum Efficiency



Technical Drawing

