Allied Vision

Alvium C

Alvium 1800 C-530 VSWIR



Alvium 1800 C-530 VSWIR innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX992 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

一般

型號	Alvium 1800 C-530 VSWIR
產品系列	Alvium C
狀態	Available

感測器

感測器類型	Area scan
色度	Mono
光譜	SWIR, Visible SWIR
光譜範圍	400 nm to 1700 nm
解析度	2,592 × 2,056 (5.30 MP)
感測器型號	Sony IMX992 | InGaAs
感測器架構 (材料)	cmos-ingaas
快門類型	Global shutter (GS)
感測器尺寸	8.9 × 7.1 mm (11.4 mm, Type 1/1.4)
像素大小	3.45 µm × 3.45 µm

像素格式

感測器位深	10-bit, 12-bit, 8-bit
單色像素格式	GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
Bayer 像素格式	BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

時序與增益

最大影格率	84 fps

時序與增益

曝光時間	36 µs to 10 s
增益	0.0 dB to 42.0 dB

I/O 與電源

非隔離線	2 programmable GPIOs
電源供應	5 VDC over MIPI CSI-2
功耗	Typical: 2.7 W

操作條件

操作溫度 (機殼)	-20 °C to 55 °C ((housing))

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	26 × 29 × 29
鏡頭接口	C-Mount, CS-Mount
重量	40 g


板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM)	256 KByte
非揮發性記憶體 (Flash)	1024 KByte


介面


數位介面	MIPI CSI-2, up to 4 lanes


量子效率



Sony IMX992, IMX993 absolute QE
Quantum Efficiency [%]
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
Wavelength [nm]


技術圖紙



M3 - 2.5↧ (2x)
13
20 ±0.1


□29.35 +0.20 -0.05
□24 ±0.1
M2 - 2↧ (4x)
C-Mount (1x32 TPI-UNS-2B)


24 +0.5 -0.8
(depends on sensor)
12.8
12.8
27.5 +0.3 -0.1
7.9
Draft angle of 1deg
on both sides






13
20 ±0.1
M3 - 2.5↧ (2x)

