Allied Vision

Alvium GM2

Alvium GM2-120



Alvium GM2-120 innovative GMSL2 camera with ON Semi AR0135CS CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

常规

型号	Alvium GM2-120
产品系列	Alvium GM2
状态	Available

传感器

传感器类型	Area scan
色度	Color, Mono
光谱	Visible
光谱范围	300 nm to 1100 nm
分辨率	1,280 × 960 (1.20 MP)
传感器型号	ON Semi AR0135CS
传感器架构（材料）	cmos
快门类型	Global shutter (GS)
传感器尺寸	4.8 × 3.6 mm (6 mm, Type 1/3)
像素尺寸	3.75 µm × 3.75 µm

像素格式

传感器位深度	12-bit
单色像素格式	GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV像素格式	UYVY, YUV422 8-bit
RGB像素格式	RGB3, RGB888 (default)

成像性能

量子效率 @ 529 nm	69 %

时序与增益

曝光时间	57 µs to 8 s
增益	0.0 dB to 17.7 dB

I/O与电源

非电气隔离IO	2 programmable GPIOs
I/O接口	Coax, STP
电源供应	5 VDC over MIPI CSI-2
功耗	Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

工作条件

工作温度（外壳	-20 °C to 65 °C ((housing))

机械特性

机身尺寸（L x W x H mm）	41 × 29 × 29
镜头接口	C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量	70 g


板载内存与FPGA

图像缓存（RAM）	256 MByte
非易失性存储器（闪存）	1024 KByte

接口


数字接口	FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Quantum Efficiency



Technical Drawing

Alvium FP3/GM2 C-Mount Coax



Alvium FP3/GM2 C-Mount STP

