Allied Vision

Alvium G1

Alvium G1-030 VSWIR



Alvium G1-030 VSWIR innovative GigE camera with global shutter Sony IMX991 SenSWIR InGaAs sensor enables short wave infrared (SWIR) imaging with industrial performance for various machine vision applications.

Generale

Modello	Alvium G1-030 VSWIR
Serie di prodotti	Alvium G1
Stato	Available

Sensore

Tipo di sensore	Area scan
Croma	Mono
Spettro	SWIR, Visible SWIR
Gamma spettrale	400 nm to 1700 nm
Risoluzione	656 × 520 (0.30 MP)
Modello sensore	Sony IMX991 | InGaAs
Architettura sensore (Materiale)	cmos-ingaas
Tipi di otturatore	Global shutter (GS)
Dimensione sensore	3.3 × 2.6 mm (4.1 mm, Type 1/4)
Dimensione pixel	5.00 µm × 5.00 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore	10-bit, 12-bit, 8-bit
Formati pixel monocromatici	Mono8 (default)

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.	249 fps
Tempo di esposizione	15 µs to 10 s
Guadagno	0.0 dB to 42.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate	2 GPIOs (LVTTL)
Linee otticamente isolate	1 input, 1 output
Alimentazione	10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
Consumo energetico	External power: 2.8 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 3.1 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia)	-20 °C to 55 °C ((housing))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm)	41 × 29 × 29
Attacco/i obiettivo	C-Mount, CS-Mount
Peso	70 g


Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM)	32 MByte
Memoria non volatile (Flash)	1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale	IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Efficienza quantica



Disegno tecnico

