Allied Vision

Alvium G1

Alvium G1-812 UV



Alvium G1-812 UV innovative GigE camera with Sony IMX487 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective machine vision applications.

Generale

Modello	Alvium G1-812 UV
Serie di prodotti	Alvium G1
Stato	Available

Sensore

Tipo di sensore	Area scan
Croma	Mono
Spettro	UV
Gamma spettrale	200 nm to 1000 nm
Risoluzione	2,848 × 2,848 (8.10 MP)
Modello sensore	Sony IMX487
Architettura sensore (Materiale)	cmos
Tipi di otturatore	Global shutter (GS)
Dimensione sensore	7.8 × 7.8 mm (11 mm, Type 2/3)
Dimensione pixel	2.74 µm × 2.74 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore	12-bit
Formati pixel monocromatici	Mono8 (default)

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.	14 fps
Tempo di esposizione	26 µs to 10 s
Guadagno	0.0 dB to 48.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate	2 GPIOs (LVTTL)
Linee otticamente isolate	1 input, 1 output
Alimentazione	10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
Consumo energetico	External power: 4.0 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 4.6 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia)	-20 °C to 65 °C ((housing))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm)	41 × 29 × 29
Attacco/i obiettivo	C-Mount, CS-Mount
Peso	70 g


Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM)	32 MByte
Memoria non volatile (Flash)	1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale	IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Efficienza quantica



Disegno tecnico

