Allied Vision

Alvium C

Alvium 1800 C-130 VSWIR



Alvium 1800 C-130 VSWIR innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX990 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

Generale

Modello	Alvium 1800 C-130 VSWIR
Serie di prodotti	Alvium C
Stato	Available

Sensore

Tipo di sensore	Area scan
Croma	Mono
Spettro	SWIR, Visible SWIR
Gamma spettrale	400 nm to 1700 nm
Risoluzione	1,296 × 1,032 (1.30 MP)
Modello sensore	Sony IMX990 | InGaAs
Architettura sensore (Materiale)	cmos-ingaas
Tipi di otturatore	Global shutter (GS)
Dimensione sensore	6.4 × 5.1 mm (8.2 mm, Type 1/2)
Dimensione pixel	5.00 µm × 5.00 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore	10-bit, 12-bit, 8-bit
Formati pixel monocromatici	GREY, Mono8 (default), RAW10, RAW12, RAW8 (default), Y10, Y12

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.	130 fps
Tempo di esposizione	15 µs to 10 s
Guadagno	0.0 dB to 42.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate	2 programmable GPIOs
Alimentazione	5 VDC over MIPI CSI-2
Consumo energetico	Typical: 1.9 W

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia)	-20 °C to 55 °C ((housing))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm)	26 × 29 × 29
Attacco/i obiettivo	C-Mount, CS-Mount, S-Mount
Peso	40 g


Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM)	256 KByte
Memoria non volatile (Flash)	1024 KByte


Interfacce


Interfaccia digitale	MIPI CSI-2, up to 4 lanes


Efficienza quantica





Disegno tecnico

















Allied Vision