



FXO CoaXPress

fxo541MCX

常规

型号	fxo541MCX
产品代码	F002086
产品系列	FXO CoaXPress
状态	Available

传感器

传感器类型	Area scan
色度	Mono
光谱	Visible
光谱范围	400 nm to 1000 nm
分辨率	4,480 × 4,504 (20.20 MP)
传感器型号	Sony IMX541
传感器架构 (材料)	cmos
快门类型	Global shutter (GS)
传感器尺寸	12.28 × 12.34 mm (17.41 mm, Type 1.1)
像素尺寸	2.74 μm × 2.74 μm

像素格式

传感器位深度	8-bit, 12-bit
单色像素格式	mono8, mono12

成像性能

动态范围	72 dB
信噪比	39.7 dB

时序与增益

最大帧率	35.7 fps
曝光时间	21 μ s to 60 s
增益	0.0 dB to 48.0 dB

I/O与电源

非电气隔离IO	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非电气隔离IO	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光电隔离线路	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O接口	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
电源供应	10 to 25VDC, Power over CoaXPress
功耗	External: 8 W (typical)

工作条件

工作温度（外壳）	-10 °C to 65 °C
----------	-----------------

机械特性

机身尺寸（L x W x H mm）	70 x 50 x 50
滤光片/保护玻璃	K9 - AR coating - 400-850nm
IP防护等级	IP30
镜头接口	C-Mount
重量	240 g

板载内存与FPGA

非易失性存储器（闪存）	32 MByte
-------------	----------

接口

数字接口	cxp-12 with 1 connection
接口连接器	(micro-BNC)
视觉标准	CoaXPress 2.0

固件功能 - 图像控制

曝光模式	manual, auto, external
------	------------------------


固件功能 - 图像控制

增益模式	auto, manual
图像控制功能	roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc


固件功能 - 相机控制


触发模式/同步	internal, software, external
相机控制功能	PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

Quantum Efficiency





Technical Drawing





1/4 - 20 UNC
▽ 5,0

M4 - 6H ▽ 5
same from top



I/O pin assignment



Hirose 12 Pin

1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)