Allied Vision

Alvium C

Alvium 1800 C-130 VSWIR



Alvium 1800 C-130 VSWIR innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX990 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

常规

型号	Alvium 1800 C-130 VSWIR
产品系列	Alvium C
状态	Available

传感器

传感器类型	Area scan
色度	Mono
光谱	SWIR, Visible SWIR
光谱范围	400 nm to 1700 nm
分辨率	1,296 × 1,032 (1.30 MP)
传感器型号	Sony IMX990 | InGaAs
传感器架构（材料）	cmos-ingaas
快门类型	Global shutter (GS)
传感器尺寸	6.4 × 5.1 mm (8.2 mm, Type 1/2)
像素尺寸	5.00 µm × 5.00 µm

像素格式

传感器位深度	10-bit, 12-bit, 8-bit
单色像素格式	GREY, Mono8 (default), RAW10, RAW12, RAW8 (default), Y10, Y12

时序与增益

最大帧率	130 fps
曝光时间	15 µs to 10 s

时序与增益

增益	0.0 dB to 42.0 dB

I/O与电源

非电气隔离IO	2 programmable GPIOs
电源供应	5 VDC over MIPI CSI-2
功耗	Typical: 1.9 W

工作条件

工作温度（外壳	-20 °C to 55 °C ((housing))

机械特性

机身尺寸（L x W x H mm）	26 × 29 × 29
镜头接口	C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量	40 g


板载内存与FPGA

图像缓存（RAM）	256 KByte
非易失性存储器（闪存）	1024 KByte


接口


数字接口	MIPI CSI-2, up to 4 lanes


Quantum Efficiency





Technical Drawing

















Allied Vision