

# Alvium 1800 C

## Alvium 1800 C-507 Pol



Alvium 1800 C-507 Pol innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX264 Polarizer CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

### 常规

型号:	Alvium 1800 C-507 Pol
产品系列:	Alvium 1800 C
状态:	Available

### 传感器

传感器类型:	Area scan
色度:	Mono or Color
光谱:	Visible
光谱范围:	300 nm to 1100 nm
分辨率:	2,464 × 2,056 (5.10 MP)
传感器型号:	Sony IMX264 Polarizer
快门类型:	Global Shutter
传感器尺寸:	12.75 mm $\varnothing$ (Type 2/3)
像素尺寸:	3.45 $\mu\text{m}$ × 3.45 $\mu\text{m}$

### 像素格式

单色像素格式:	GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
拜耳像素格式:	BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

## 时序与增益

最大帧率:	34 fps
曝光时间:	28 $\mu$ s to 10 s
增益:	0.0 dB to 48.0 dB

## I/O与电源

非电气隔离IO:	2 programmable GPIOs
电源供应:	5 VDC over MIPI CSI-2
功耗:	Typical: 1.9 W

## 工作条件

工作温度 (外壳):	-20 °C to 65 °C (housing)
------------	---------------------------

## 机械特性

机身尺寸 (L x W x H mm) :	26 × 29 × 29
镜头接口:	C-Mount, CS-Mount
重量:	40 g

## 板载内存与FPGA

图像缓存 (RAM) :	256 KByte
非易失性存储器 (闪存) :	1024 KByte

## 接口

数字接口:	MIPI CSI-2, up to 4 lanes
-------	---------------------------

 Specifications Image

