Allied Vision

Alvium FP3

Alvium FP3-2050



Alvium FP3-2050 innovative FPD-Link III camera with Sony IMX183 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

常规

型号	Alvium FP3-2050
产品系列	Alvium FP3
状态	Available

传感器

传感器类型	Area scan
色度	Color, Mono
光谱	Visible
光谱范围	300 nm to 1100 nm
分辨率	5,376 × 3,672 (19.70 MP)
传感器型号	Sony IMX183
传感器架构（材料）	cmos
快门类型	Global Reset Shutter, Rolling shutter (RS)
传感器尺寸	13.1 × 8.8 mm (15.9 mm, Type 1)
像素尺寸	2.40 µm × 2.40 µm

像素格式

传感器位深度	10-bit
单色像素格式	GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV像素格式	UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGB像素格式	BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
拜耳像素格式	BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

成像性能

量子效率 @ 529 nm	80 %

时序与增益

最大帧率	Mainly depends on hardware and register settings.
曝光时间	13 µs to 10 s
增益	0.0 dB to 27.0 dB

I/O与电源

非电气隔离IO	2 programmable GPIOs
I/O接口	Coax, STP
电源供应	5 VDC over MIPI CSI-2
功耗	Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

工作条件

工作温度（外壳	-20 °C to 65 °C ((housing))

机械特性

机身尺寸（L x W x H mm）	41 × 29 × 29
镜头接口	C-Mount
重量	70 g


板载内存与FPGA

图像缓存（RAM）	256 KByte
非易失性存储器（闪存）	1024 KByte

接口


数字接口	FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Quantum Efficiency



Technical Drawing

Alvium FP3/GM2 C-Mount Coax



Alvium FP3/GM2 C-Mount STP

