



Alvium FP3

Alvium FP3-030 VSWIR

Alvium FP3-030 VSWIR innovative FPD-Link III camera with Sony IMX991 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

一般

型號	Alvium FP3-030 VSWIR
產品系列	Alvium FP3
狀態	Available

感測器

感測器類型	Area scan
色度	Mono
光譜	SWIR, Visible SWIR
光譜範圍	400 nm to 1700 nm
解析度	656 × 520 (0.30 MP)
感測器型號	Sony IMX991 InGaAs
感測器架構 (材料)	cmos-ingaas
快門類型	Global shutter (GS)
感測器尺寸	3.3 × 2.6 mm (4.1 mm, Type 1/4)
像素大小	5.00 µm × 5.00 µm

像素格式

感測器位深	10-bit, 12-bit, 8-bit
單色像素格式	GREY, Mono8 (default), RAW10, RAW12, RAW8 (default), Y10, Y12

時序與增益

最大影格率	Mainly depends on hardware and register settings.
曝光時間	15 µs to 10 s

時序與增益

增益	0.0 dB to 42.0 dB
----	-------------------

I/O 與電源

非隔離線	2 programmable GPIOs
I/O 連接器	Coax, STP
電源供應	5 VDC over MIPI CSI-2
功耗	Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

操作條件

操作溫度 (機殼)	-20 °C to 55 °C ((housing))
-----------	-----------------------------

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	41 × 29 × 29
鏡頭接口	C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量	70 g


板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM)	256 KByte
非揮發性記憶體 (Flash)	1024 KByte

介面


數位介面	FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes
------	--

量子效率



技術圖紙

Alvium FP3/GM2 C-Mount Coax



Alvium FP3/GM2 C-Mount STP

