Allied Vision

# Alvium G5

## Alvium G5-812 UV



Alvium G5-812 UV innovative 5GBASE-T camera with Sony IMX487 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective machine vision applications.

### 一般

| | |
|---|---|
| 型號 | Alvium G5-812 UV |
| 產品系列 | Alvium G5 |
| 狀態 | Available |

### 感測器

| | |
|---|---|
| 感測器類型 | Area scan |
| 色度 | Mono |
| 光譜 | UV |
| 光譜範圍 | 200 nm to 1000 nm |
| 解析度 | 2,848 × 2,848 (8.10 MP) |
| 感測器型號 | Sony IMX487 |
| 感測器架構 (材料) | cmos |
| 快門類型 | Global shutter (GS) |
| 感測器尺寸 | 7.8 × 7.8 mm (11 mm, Type 2/3) |
| 像素大小 | 2.74 µm × 2.74 µm |

### 像素格式

| | |
|---|---|
| 感測器位深 | 12-bit |
| 單色像素格式 | Mono8 (default) |

### 時序與增益

| | |
|---|---|
| 最大影格率 | 58 fps |
| 曝光時間 | 8 µs to 10 s |
| 增益 | 0.0 dB to 48.0 dB |

## I/O 與電源

| | |
|---|---|
| 非隔離線 | 2 GPIOs (LVTTL) |
| 光隔離線 | 1 input, 1 output |
| 電源供應 | 10.8 to 26.4 VDC AUX \| IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE |
| 功耗 | External power: 7.2 W at 12 VDC (typical) \| Power over Ethernet: 7.6 W (typical) |

## 操作條件

| | |
|---|---|
| 操作溫度 (機殼) | -20 °C to 60 °C (housing temperature) |

## 機械特性

| | |
|---|---|
| 機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm) | 60 × 29 × 29 |
| 鏡頭接口 | C-Mount, CS-Mount |
| 重量 | 100 g |


## 板載記憶體與 FPGA

| | |
|---|---|
| 影像緩衝區 (RAM) | 512 MByte |
| 非揮發性記憶體 (Flash) | 1024 KByte |


## 介面


| | |
|---|---|
| 數位介面 | IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE |


## 量子效率



Sony IMX487 absolute QE (preliminary)
Quantum Efficiency %
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Wavelength [nm]


# 技術圖紙










Allied Vision