



Alvium G5

Alvium G5-812 UV

Alvium G5-812 UV innovative 5GBASE-T camera with Sony IMX487 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective machine vision applications.

一般

型號	Alvium G5-812 UV
產品系列	Alvium G5
狀態	Available

感測器

感測器類型	Area scan
色度	Mono
光譜	UV
光譜範圍	200 nm to 1000 nm
解析度	2,848 × 2,848 (8.10 MP)
感測器型號	Sony IMX487
感測器架構 (材料)	CMOS
快門類型	Global Shutter
感測器尺寸	12.75 mm ø (Type 2/3)
像素大小	2.74 µm × 2.74 µm

像素格式

感測器位深	12-bit
單色像素格式	Mono8 (default), Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p, Mono12Packed

時序與增益

最大影格率	58 fps
-------	--------

I/O 與電源

非隔離線	2 GPIOs (LVTTTL)
光隔離線	1 input, 1 output
電源供應	10.8 to 26.4 VDC AUX IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
功耗	External power: 7.2 W at 12 VDC (typical) Power over Ethernet: 7.6 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼)	-20 °C to 60 °C (housing temperature)
-----------	---------------------------------------

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	60 × 29 × 29
鏡頭接口	C-Mount, CS-Mount
重量	100 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM)	512 MByte
非揮發性記憶體 (Flash)	1024 KByte

介面

數位介面	IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE
------	---

量子效率



技術圖紙

