Allied Vision

Alvium FP3

Alvium FP3-1240



Alvium FP3-1240 innovative FPD-Link III camera with Sony IMX226 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

一般

型號	Alvium FP3-1240
產品系列	Alvium FP3
狀態	Available

感測器

感測器類型	Area scan
色度	Color, Mono
光譜	Visible
光譜範圍	300 nm to 1100 nm
解析度	4,024 × 3,032 (12.20 MP)
感測器型號	Sony IMX226
感測器架構 (材料)	cmos
快門類型	Global Reset Shutter, Rolling shutter (RS)
感測器尺寸	7.4 × 5.6 mm (9.3 mm, Type 1/1.7)
像素大小	1.85 µm × 1.85 µm

像素格式

感測器位深	10-bit
單色像素格式	GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV 像素格式	UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGB 像素格式	BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
Bayer 像素格式	BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

影像性能

量子效率 @ 529 nm	74 %

時序與增益

最大影格率	Mainly depends on hardware and register settings.
曝光時間	10 µs to 10 s
增益	0.0 dB to 27.0 dB

I/O 與電源

非隔離線	2 programmable GPIOs
I/O 連接器	Coax, STP
電源供應	5 VDC over MIPI CSI-2
功耗	Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

操作條件

操作溫度 (機殼)	-20 °C to 65 °C ((housing))

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	26 × 29 × 29
鏡頭接口	C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量	70 g


板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM)	256 KByte
非揮發性記憶體 (Flash)	1024 KByte

介面


數位介面	FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

量子效率


Blue QE
Green QE
Red QE
Monochrome QE
Sony IMX226 absolute QE
Quantum Efficiency [%]
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
Wavelength [nm]

技術圖紙

Alvium FP3/GM2 C-Mount Coax



Alvium FP3/GM2 C-Mount STP

