



Alvium G1

Alvium G1-1240

Alvium G1-1240 innovative GigE camera with Sony IMX226 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective machine vision applications.

一般

型號	Alvium G1-1240
產品系列	Alvium G1
狀態	Available

感測器

感測器類型	Area scan
色度	Color, Mono
光譜	Visible
光譜範圍	300 nm to 1100 nm
解析度	4,024 × 3,036 (12.20 MP)
感測器型號	Sony IMX226
感測器架構 (材料)	cmos
快門類型	Global Reset Shutter, Rolling shutter (RS)
感測器尺寸	7.4 × 5.6 mm (9.3 mm, Type 1/1.7)
像素大小	1.85 µm × 1.85 µm

像素格式

感測器位深	10-bit
YUV 像素格式	YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGB 像素格式	BGR8, RGB8 (default)
Bayer 像素格式	BayerRG12

影像性能

量子效率 @ 529 nm	74 %
---------------	------

時序與增益

最大影格率	9 fps
曝光時間	36 μ s to 10 s
增益	0.0 dB to 27.0 dB

I/O 與電源

非隔離線	2 GPIOs (LVTTTL)
光隔離線	1 input, 1 output
電源供應	10.8 to 26.4 VDC AUX IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
功耗	External power: 3.6 W at 12 VDC (typical) Power over Ethernet: 4.0 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼)	-20 °C to 65 °C ((housing))
-----------	-----------------------------

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	41 × 29 × 29
鏡頭接口	C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量	70 g


板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM)	32 MByte
非揮發性記憶體 (Flash)	1024 KByte

介面

數位介面	IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
------	---

量子效率



技術圖紙

