

EXO GigE

exo901MGE



一般

型號	exo901MGE
產品編號	F002366
產品系列	EXO GigE
狀態	Available

感測器

感測器類型	Area scan
色度	Mono
光譜	Visible
光譜範圍	400 nm to 1000 nm
解析度	8,016 × 2,048 (16.40 MP)
感測器型號	Sony IMX901
感測器架構 (材料)	cmos
快門類型	Global shutter (GS)
感測器尺寸	21.96 × 5.61 mm (22.67 mm, Type 1.4)
像素大小	2.74 μm × 2.74 μm

像素格式

感測器位深	8-bit, 12-bit
單色像素格式	mono8, mono12packed

時序與增益

最大影格率	7.5 fps
最大影格率 (Burst)	21.5 fps
曝光時間	24 μs to 60 s

時序與增益

增益	0.0 dB to 48.0 dB
----	-------------------

I/O 與電源

非隔離線	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非隔離線	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 連接器	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源供應	10 to 25VDC, Power over Ethernet
功耗	External: 5 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼)	-10 °C to 60 °C
-----------	-----------------

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	43 × 50 × 50
濾光片/保護玻璃	None
防護等級	IP40
鏡頭接口	C-Mount
重量	140 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM)	192 MByte
非揮發性記憶體 (Flash)	32 MByte

介面

數位介面	gige
介面連接器	(RJ-45)
視覺標準	GigE Vision

FW 功能 – 影像控制

曝光模式	manual, auto, external
增益模式	auto, manual

FW 功能 – 影像控制

影像控制功能

roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW 功能 – 相機控制


觸發模式/同步

internal, software, external





相機控制功能




PTP, BurstMode, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

量子效率




技術圖紙





I/O 引腳分配

Hirose 12 Pin



1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
5	IN 1	(0 - 24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0 - 24V)	12	OUT 0	(open drain)