Allied Vision

Alvium GM2

Alvium GM2-501 NIR



Alvium GM2-501 NIR innovative GMSL2 camera with ON Semi AR0522 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

一般

型號	Alvium GM2-501 NIR
產品系列	Alvium GM2
狀態	Available

感測器

感測器類型	Area scan
色度	Color, Mono
光譜	Visible NIR
光譜範圍	300 nm to 1100 nm
解析度	2,592 × 1,944 (5.00 MP)
感測器型號	ON Semi AR0522
感測器架構 (材料)	cmos
快門類型	Rolling shutter (RS)
感測器尺寸	5.7 × 4.3 mm (7.1 mm, Type 1/2.5)
像素大小	2.20 µm × 2.20 µm

像素格式

感測器位深	10-bit
單色像素格式	GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV 像素格式	UYVY, YUV422 8-bit
RGB 像素格式	RGB3, RGB888 (default)

影像性能

量子效率 @ 529 nm	84 %

時序與增益

最大影格率	Mainly depends on hardware and register settings.
曝光時間	8 µs to 480.00 ms
增益	0.0 dB to 24.1 dB

I/O 與電源

非隔離線	2 programmable GPIOs
I/O 連接器	Coax, STP
電源供應	5 VDC over MIPI CSI-2
功耗	Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

操作條件

操作溫度 (機殼)	-20 °C to 65 °C ((housing))

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	41 × 29 × 29
鏡頭接口	C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量	70 g


板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM)	256 KByte
非揮發性記憶體 (Flash)	1024 KByte

介面


數位介面	GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

量子效率


Blue QE
Green QE
Red QE
Monochrome QE
ON Semiconductor AR0522 absolute QE
Quantum Efficiency
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
Wavelength [nm]

技術圖紙

Alvium FP3/GM2 C-Mount Coax



Alvium FP3/GM2 C-Mount STP

