



FXO 10GigE

fxo541CXGE

一般

型號	fxo541CXGE
產品編號	F002093
產品系列	FXO 10GigE
狀態	Available

感測器

感測器類型	Area scan
色度	Color
光譜	Visible
光譜範圍	400 nm to 1000 nm
解析度	4,504 × 4,504 (20.30 MP)
感測器型號	Sony IMX541
感測器架構 (材料)	cmos
快門類型	Global shutter (GS)
感測器尺寸	12.34 × 12.34 mm (17.45 mm, Type 1.1)
像素大小	2.74 µm × 2.74 µm

像素格式

感測器位深	8-bit, 12-bit
RGB 像素格式	bayer8, bayer12

影像性能

動態範圍	72 dB
訊噪比	39.14 dB

時序與增益

最大影格率	35.7 fps
曝光時間	21 μ s to 60 s
增益	0.0 dB to 48.0 dB

I/O 與電源

非隔離線	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非隔離線	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 連接器	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源供應	10 to 25VDC, Power over Ethernet
功耗	External: 9 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼)	-10 °C to 60 °C
-----------	-----------------

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	76 × 50 × 50
濾光片/保護玻璃	IR-Cut - 680nm
防護等級	IP30
鏡頭接口	C-Mount
重量	240 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM)	896 MByte
非揮發性記憶體 (Flash)	32 MByte

介面

數位介面	10gige
介面連接器	(RJ-45)
視覺標準	GigE Vision 2.0


FW 功能 – 影像控制

曝光模式	manual, auto, external
增益模式	auto, manual
白平衡模式	auto, manual
影像控制功能	roi, lut, color-transformation, mirror-image





FW 功能 – 相機控制




觸發模式/同步	internal, software, external
相機控制功能	PTP, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

量子效率



技術圖紙





I/O 引腳分配



1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)