

Alvium 1500 C

Alvium 1500 C-120

Alvium C-1500-120 innovative MIPI CSI-2 camera with ON Semi AR0135CS CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

一般

型號	Alvium 1500 C-120
產品系列	Alvium 1500 C
狀態	Available

感測器

感測器類型	Area scan
色度	Color, Mono
光譜	Visible
光譜範圍	300 nm to 1100 nm
解析度	1,280 × 960 (1.20 MP)
感測器型號	ON Semi AR0135CS
感測器架構 (材料)	cmos
快門類型	Global shutter (GS)
感測器尺寸	4.8 × 3.6 mm (6 mm, Type 1/3)
像素大小	3.75 µm × 3.75 µm

像素格式

感測器位深	10-bit
單色像素格式	GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV 像素格式	UYVY, YUV422 8-bit
RGB 像素格式	RGB3, RGB888 (default)

影像性能

量子效率 @ 529 nm	69 %
---------------	------

時序與增益

最大影格率	52 fps
-------	--------

時序與增益

曝光時間	57 μ s to 8 s
增益	0.0 dB to 17.7 dB

I/O 與電源

非隔離線	2 programmable GPIOs
電源供應	5 VDC over MIPI CSI-2
功耗	Typical: 1.1 W

操作條件

操作溫度 (機殼)	-20 °C to 65 °C ((housing))
-----------	-----------------------------

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	26 × 29 × 29
鏡頭接口	C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量	40 g


板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM)	256 KByte
非揮發性記憶體 (Flash)	1024 KByte

介面

數位介面	MIPI CSI-2, up to 4 lanes
------	---------------------------

量子效率



技術圖紙

