

EXO Tracer

exo183MGETR

一般

型號	exo183MGETR
產品編號	F002208
產品系列	EXO Tracer
狀態	Available

感測器

感測器類型	Area scan
色度	Mono
光譜	Visible
光譜範圍	400 nm to 1000 nm
解析度	5,496 × 3,672 (20.20 MP)
感測器型號	Sony IMX183
感測器架構 (材料)	cmos
快門類型	Rolling shutter (RS)
感測器尺寸	13.19 × 8.81 mm (15.86 mm, Type 1)
像素大小	2.40 µm × 2.40 µm

像素格式

感測器位深	8-bit, 12-bit
單色像素格式	mono8, mono12packed

影像性能

動態範圍	71.5 dB
訊噪比	40 dB

時序與增益

最大影格率	6 fps
最大影格率 (Burst)	16 fps
曝光時間	30 µs to 60 s

時序與增益

增益	0.0 dB to 27.0 dB
----	-------------------

I/O 與電源

非隔離線	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非隔離線	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 連接器	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源供應	10 to 25VDC, Power over Ethernet
功耗	External: 7 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼)	-10 °C to 60 °C
-----------	-----------------

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	45 × 58 × 58
濾光片/保護玻璃	K9 - AR coating - 400-850nm
防護等級	IP40
鏡頭接口	MFT
重量	320 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM)	192 MByte
非揮發性記憶體 (Flash)	32 MByte

介面

數位介面	gige
介面連接器	(RJ-45)
視覺標準	GigE Vision

FW 功能 – 影像控制

曝光模式	manual, auto
增益模式	auto, manual

FW 功能 – 影像控制

影像控制功能

roi, lut, mirror-image, dpc

FW 功能 – 相機控制


觸發模式/同步

internal, software, external

相機控制功能


BurstMode, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

量子效率




技術圖紙


front




back




cross section




right side




top



bottom




3D



I/O 引腳分配

Hirose 12 Pin



1	VIN - (GND)	7	OUT 1 (open drain)
2	VIN + (10 V to 25 V DC)	8	OUT 2 (open drain)
3	IN 4 (RXD RS232)	9	IN 3 + (opto In +)
4	OUT 4 (TXD RS232)	10	IN 3 - (opto In -)
5	IN 1 (0-24V)	11	OUT 3 (open drain)
6	IN 2 (0-24V)	12	OUT 0 (open drain)