

EXO Tracer

exo367MU3TR

一般

型號	exo367MU3TR
產品編號	F001960
產品系列	EXO Tracer
狀態	Available

感測器

感測器類型	Area scan
色度	Mono
光譜	Visible
光譜範圍	400 nm to 1000 nm
解析度	4,416 × 4,428 (19.60 MP)
感測器型號	Sony IMX367
感測器架構 (材料)	cmos
快門類型	Global shutter (GS)
感測器尺寸	15.24 × 15.28 mm (21.58 mm, Type 4/3)
像素大小	3.45 µm × 3.45 µm

像素格式

感測器位深	8-bit, 12-bit
單色像素格式	mono8, mono12packed

時序與增益

最大影格率	19 fps
曝光時間	26 µs to 60 s
增益	0.0 dB to 48.0 dB

I/O 與電源

非隔離線	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
------	---

I/O 與電源

特定非隔離線	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 連接器	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源供應	10 to 25VDC
功耗	External: 8 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼)	-10 °C to 65 °C
-----------	-----------------

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	54 × 58 × 58
濾光片/保護玻璃	K9 - AR coating - 400-850nm
防護等級	IP40
鏡頭接口	MFT
重量	320 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM)	192 MByte
非揮發性記憶體 (Flash)	32 MByte

介面

數位介面	usb3.0
介面連接器	(Micro-B)
視覺標準	USB3 Vision

FW 功能 – 影像控制

曝光模式	manual, auto, external
增益模式	auto, manual
影像控制功能	roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction

FW 功能 – 相機控制


觸發模式/同步	internal, software, external
---------	------------------------------

FW 功能 – 相機控制

相機控制功能


User Sets, PWM(4), Sequencer,

量子效率




技術圖紙


front




back




cross section




right side




top




bottom



3D



I/O 引腳分配



Hirose 12 Pin

1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
5	IN 1	(0 - 24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0 - 24V)	12	OUT 0	(open drain)