

EXO USB3

exo183CU3



一般

型號	exo183CU3
產品編號	F001799
產品系列	EXO USB3
狀態	Available

感測器

感測器類型	Area scan
色度	Color
光譜	Visible
光譜範圍	400 nm to 1000 nm
解析度	5,496 × 3,672 (20.20 MP)
感測器型號	Sony IMX183
感測器架構 (材料)	cmos
快門類型	Rolling shutter (RS)
感測器尺寸	13.19 × 8.81 mm (15.86 mm, 15.86mm (Type 1))
像素大小	2.40 μm × 2.40 μm

像素格式

感測器位深	8-bit, 12-bit
RGB 像素格式	bayer8, bayer12packed

時序與增益

最大影格率	17 fps
曝光時間	17 μs to 60 s
增益	0.0 dB to 27.0 dB

I/O 與電源

非隔離線	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非隔離線	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
電源供應	10 to 25VDC
功耗	External: 5 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼)	-10 °C to 60 °C
-----------	-----------------

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	43 x 50 x 50
濾光片/保護玻璃	IR-Cut - 680nm
防護等級	IP40
鏡頭接口	C-Mount
重量	140 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM)	192 MByte
非揮發性記憶體 (Flash)	32 MByte

介面

數位介面	usb3.0
介面連接器	(Micro-B)

FW 功能 – 影像控制

曝光模式	manual, auto
增益模式	auto, manual
白平衡模式	auto, manual
影像控制功能	roi, lut, mirror-image


FW 功能 – 相機控制

觸發模式/同步	internal, software, external
---------	------------------------------


FW 功能 – 相機控制

相機控制功能	User Sets, PWM(4), Sequencer,
--------	-------------------------------


量子效率




[back](#)




right side




top



bottom



3D



I/O 引腳分配



Hirose 12 Pin

1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)