



Prosilica GT

Prosilica GT 4400

Prosilica GT4400 is a large format camera equipped with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates the second generation Sony IMX367 Exmor CMOS sensor with Pregius global shutter technology.

一般

型號	Prosilica GT 4400
產品系列	Prosilica GT
狀態	Available

感測器

感測器類型	Area scan
色度	Mono or Color
光譜	Visible
解析度	4,432 × 4,436 (19.70 MP)
感測器型號	Sony IMX367
感測器架構 (材料)	CMOS
快門類型	Global Shutter
感測器尺寸	22.66 mm ø (Type 4/3)
像素大小	3.45 µm × 3.45 µm

像素格式

感測器位深	12-bit
單色像素格式	Mono8, Mono12Packed, Mono12
YUV 像素格式	YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB 像素格式	RGB8Packed, BGR8Packed
Bayer 像素格式	BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed

影像性能

量子效率 @ 529 nm	64 %
---------------	------

時序與增益

最大影格率	6 fps
-------	-------

I/O 與電源

非隔離線	1 input, 2 outputs
特定非隔離線	1
光隔離線	1 input, 2 outputs
電源供應	7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE
功耗	External power: 5.0 W at 12 VDC Power over Ethernet: 6.2 W

操作條件

操作溫度 (機殼)	-20 °C to 50 °C (housing (without condensation))
-----------	--

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	96 × 66 × 53
重量	372 g


板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM)	128 MByte
非揮發性記憶體 (Flash)	1024 KByte

介面

數位介面	IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
------	---

量子效率



技術圖紙

