



Mini GigE

mini2MGE-FGM4

一般

型號:	mini2MGE-FGM4
產品編號:	F006102
產品系列:	Mini GigE
狀態:	Discontinued

感測器

感測器類型:	Area scan
色度:	Mono
光譜:	Visible
光譜範圍:	400 nm to 1000 nm
解析度:	1,696 × 1,710 (3.00 MP)
感測器型號:	ON Semi LUPA3000
感測器架構 (材料):	cmos
快門類型:	global-shutter
感測器尺寸:	13.57 × 13.68 mm (19.27 mm, 1)
像素大小:	8.00 μm × 8.00 μm

像素格式

感測器位深:	8-Bit
單色像素格式:	mono8

時序與增益

最大影格率:	525 fps
最大影格率 ROI 模式:	1696 x 1710 525 fps, 1280 x 1024 1155 fps, 1280 x 720 1647 fps, 1024 x 1024 1410 fps, 640 x 480 4467 fps, 512 x 512 5016 fps, 320 x 240 14776128 fps, 128 x 43541 fps,
曝光時間:	2 μ s to 1 s
增益:	0.0 dB to 12.0 dB

I/O 與電源

非隔離線:	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output,
特定非隔離線:	0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線:	2 x Optical isolated input, 1 x Optical isolated input,
電源供應:	10.5 to 30VDC
功耗:	External: 7.5 W (typical)

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm):	100 x 63 x 63
防護等級:	IP30
鏡頭接口:	FG-Mount
重量:	330 g

介面

數位介面:	gige
介面連接器:	(RJ-45)

FW 功能 – 影像控制

增益模式:	Digital, Analog
影像控制功能:	FW Features - Image Control

FW 功能 – 相機控制

觸發模式/同步:	Manual, External analog Voltage, External TTL, Acc
----------	--

量子效率

