



HR 10GigE

hr51CXGE-G2

一般

型號	hr51CXGE-G2
產品編號	F004154
產品系列	HR 10GigE
狀態	Deleted

感測器

感測器類型	Area scan
色度	Color
光譜	Visible
光譜範圍	400 nm to 1000 nm
解析度	8,424 × 6,032 (51.00 MP)
感測器型號	Gpixel GMAX4651-BVC-BU2
感測器架構 (材料)	cmos
快門類型	Global shutter (GS)
感測器尺寸	38.75 × 27.75 mm (47.66 mm, 35mm Full Frame)
像素大小	4.60 μm × 4.60 μm

像素格式

感測器位深	8-Bit, 12-Bit
RGB 像素格式	bayer8, bayer12

影像性能

動態範圍	65 dB
訊噪比	42.6 dB

時序與增益

最大影格率	23.7 fps
曝光時間	60 μ s (max)
增益	0.0 dB to 40.0 dB

I/O 與電源

非隔離線	0 x LVDS input, 0 x LVDS output 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output
特定非隔離線	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output
光隔離線	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated Input,
電源供應	10 to 25VDC
功耗	External: 17 W (typical at 12 VDC)

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	77 x 70 x 70
濾光片/保護玻璃	IR-Cut 680
防護等級	IP30
鏡頭接口	M58x0.75
重量	380 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM)	448 MByte
-------------	-----------

介面

數位介面	10gige
介面連接器	(RJ-45)

FW 功能 – 影像控制

曝光模式	Manual, Auto
增益模式	Auto, Manual
白平衡模式	auto, manual
影像控制功能	FW Features - Image Control

FW 功能 – 相機控制


觸發模式/同步

INTERNAL, SOFTWARE, EXTERNAL

相機控制功能


User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

量子效率




技術圖紙


front




back




cross section




right side




top



bottom




3D



I/O 引腳分配

Hirose 12 Pin



1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
5	IN 1	(0 - 24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0 - 24V)	12	OUT 0	(open drain)