



HR 10GigE

hr455MXGE-T

一般

型號	hr455MXGE-T
產品編號	F004217
產品系列	HR 10GigE
狀態	Available

感測器

感測器類型	Area scan
色度	Mono
光譜	Visible
光譜範圍	400 nm to 1000 nm
解析度	9,568 × 6,380 (61.00 MP)
感測器型號	Sony IMX455
感測器架構 (材料)	cmos
快門類型	Rolling shutter (RS)
感測器尺寸	35.98 × 23.99 mm (43.24 mm, Type 2.7)
像素大小	3.76 µm × 3.76 µm

像素格式

感測器位深	8-bit, 12-bit, 16-bit
單色像素格式	mono8, mono12, mono16

影像性能

動態範圍	81.4 dB
訊噪比	47 dB

時序與增益

最大影格率	18 fps
曝光時間	34 μ s to 60 s
增益	0.0 dB to 36.0 dB

I/O 與電源

非隔離線	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非隔離線	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 連接器	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源供應	21 to 25VDC, Power over Ethernet (POE+)
功耗	External: 30 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼)	-10 °C to 70 °C
-----------	-----------------

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	94 x 70 x 70
防護等級	IP30
鏡頭接口	M58x0.75
重量	590 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM)	448 MByte
-------------	-----------

介面

數位介面	10gige
介面連接器	(RJ-45)
視覺標準	GigE Vision 2.0

FW 功能 – 影像控制

曝光模式	manual, auto, external
增益模式	auto, manual

FW 功能 – 影像控制


影像控制功能	lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc
--------	---

FW 功能 – 相機控制


觸發模式/同步	internal, software, external
---------	------------------------------


相機控制功能	User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,
--------	------------------------------------

量子效率




技術圖紙





I/O 引腳分配

Hirose 12 Pin



1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)